

**Skjutmått, mätområde: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415184 300
GTIN	4045197479822
Artikelklass	41Z

Beskrivning**Utförande:**

Mattförokromade, bländfria avläsningsdelar med skarp, kolsvart skala. Läppade mätytor. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändig mätning.

Teknisk beskrivning

Utförande avläsningsdelar	mattförokromad
Kalibrering	A1
Ansats för inre mått – Ø	10 mm
avläsning	0,05 mm
mätområde	0 - 300 mm
skänkellängd	90 mm
gradering	1/20 mm
förpackning	Stabil box
Norm	ISO 13385
Mätavvikelse E MPE	±0,08 mm
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad

Produktslag

Verkstadsskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximalmätområde 300 mm

021000 300

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm

021010 300