

STABILA **Elektroniskt lättmetallvattenpass, Längd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	467554 1000
GTIN	4005069198275
Artikelklass	46M

Beskrivning**Utförande:**

Mycket robust aluminiumfyrcantprofil med stöddämpande ändhuvar. Två digitaldisplayer, optimalt avläsbara i alla användningssituationer – belysning med en knapptryckning. Damm- och vattenskyddad.

Visningslägen: °, %, mm/m, in/ft – decimalt och som bråk. Knappsatslås. Akustisk målstyrning med två olika signaltoner. Fritt valbart referensvärde. Varning vid tippning av vattenpasset i axel 2. **Självkalibrering i 90°-steg.** Upp till 400 timmars batteritid.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive batterier nr 081551 LR6.

Inklusive transportväska.

Teknisk beskrivning

Längd	1000 mm
avläsning sifferstegvärde	0,05 / 0,1 grad
Antal ingående batterier	2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081557 LR6
Felgräns elektronikmodul	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – -89°) grad
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Felgräns i normalläge och vid omvänd mätning	0,5 mm/m

Indikeringsläge	°, %, mm/m, in/ft – decimal och bråk.
batterilivslängd cirka	150 h
Mätteknik	digital
Kalibrering	H2
Produktslag	Vattenpass

Tjänster

KalibreringPlanvattenpass/elektronisk lutningsmätare noggrannhet 0,10 mm/m	026620 0,10
---	-------------