



Snörslå 30 m, Utväxling indrag (x gånger): 1



Beställningsdata

Ordernummer	467590 1
GTIN	8422514809214
Artikelklass	46R

Beskrivning

Utförande:

Snörslå av pressgjutet magnesium, röd pulverbeläggning. 30 m specialsnöre av multifiber som förenar enorm rivhållfasthet (234 N) med hög färgupptagning för optimal markeringsförmåga. Härdad krok med böjda taggar och förvaringsplats i stommen. Med stålögla vid snöröppningen och bälteshållare av rostfritt stål. Den fast tillslutande påfyllningshuven hindrar färgpulvret från att rinna ut.

leveransinnehåll:

Snörslå **utan färgpulver**.

Teknisk beskrivning

Bredd	76 mm
snörets längd	30 m
höjd	47 mm
Längd	125 mm
Utväxling indrag (x gånger)	1
Produktslag	Märksnöre

Tillbehör

Färgpulver för snörslå250 g Typ B

467595 B

Färgpulver för snörslå250 g Typ R

467595 R