

Mahr**Digitalt skjutmått med utåtvinklade mätskänklar, mätområde: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412755 150
GTIN	4059192002367
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Lättavläst, kontrastrik LCD-display. Induktivt, vattentätt mätsystem. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498940.

Teknisk beskrivning

omkopplingsbar avläsning	mm / tum
skänkellängd	40 mm
Norm	Verkstadsnorm
Utförande mätskänklar	vinklad utåt
Kalibrering	A1
avläsning	0,01 mm
avläsning	0,0005 tum
felgräns	0,03 mm

mätområde	0 - 150 mm
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200

Tillbehör

Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ D2	498940 D2
Batterilock	412235
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ USB2	498940 USB2
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ R2	498940 R2
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032