

**Mahr****Digitalt skjutmått IP67 i-wi, mätområde: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412738 150
GTIN	4059192002480
Artikelklass	43A

**Beskrivning****Utförande:**

Mycket stor LCD-display med 11 mm sifferhöjd. Integrerat trådlöst datagränssnitt i-wi. Resistent mot damm och fukt. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar. Drifttid cirka 3 år.

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

**Specialtillbehör:**

i-wi radiomottagare nr 498912.

**Teknisk beskrivning**

drifttid	ca 3 år
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,3
Djupmått finns	ja
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Sifferhöjd LCD-display	11 mm
Kalibrering	A1
skänkellängd	40 mm

Norm	ISO 13385
avläsning	0,01 mm
avläsning	0,0005 tum
mätområde	0 - 150 mm
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
datautgång	MAHR i-wi-radiosystem
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

## Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200

## Tillbehör

Trådlös mottagare för Mahr i-wi Typ STICK	498912 STICK
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032