

Garant**Planvattenpass med justerbar libell, Sula Längd×noggrannhet: 300/1mm****Beställningsdata**

Ordernummer	468790 300/1
GTIN	4045197519221
Artikelklass	41H

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt hus av högklassigt specialgjutgods, hammarlackerat. V-spår i botten med slipade anslagsytor i vinkeln (viktigt vid ritsning, inriktning osv.). Alla mätytor är exakt parallella med libellaxeln. En längd- och tvärlibell vardera av glas. Med isolerade handtag på huset samt skyddsglas över libellerna.

Längdlibellens justerbarhet:

Man kan enkelt justera längdlibellen till nolläget, utan glapp, via en justerskruv, och demontering är inte nödvändig.

Förklaringstext:**Justerskruv**

för längdlibell.

Längdlibellen

är spänningsfritt lagrad.

Användningsdata:

För inriktning av ytor, axlar, maskiner etc.

Norm:**DIN 877****Noggrannhet:**

1 = med ytterst känslig längslibell **0,02 mm/m.**

2 = med mycket känslig längslibell **0,1 mm/m.**

4ed normalt känslig längslibell **0,4 mm/m.**

Teknisk beskrivning

avläsning	0,02 mm/m
bottenplattans längd	40 mm
Bottenplattans längd	300 mm
Noggrannhetsklass	1
Norm	DIN 877
förpackning	Stabil box
Kalibrering	H2
Produktslag	Vattenpass

Tjänster

KalibreringPlanvattenpass/elektronisk lutningsmätare noggrannhet 0,02 mm/m	026620 0,02
---	-------------