

Garant**Ramvattenpass med justerbar libell, Sula Längd×noggrannhet: 150/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	469190 150/2
GTIN	4045197519245
Artikelklass	41H

Beskrivning**Utförande:**

Kraftig ram av högkvalitativt specialgjutgods; hammarlackerat. 3 sidor V-slipade, 1 sida plan. En längd- och tvärlibell vardera av glas. Längdlibellens känslighet (skalvärde) anges på en skylt. Noggrannhet 1 med isolerade handtag på huset samt skyddsglas över libellerna.

Längdlibellens justerbarhet:

Man kan enkelt justera längdlibellen till nolläget, utan glapp, via en justerskruv, och demontering är inte nödvändig.

Användningsdata:

För inriktning av horisontella och vertikala ytor, axlar etc. och för noggrann inriktning i 90° vinkel.

Norm:**DIN 877****Noggrannhet:**

1 = med ytterst känslig längslibell **0,02 mm/m.**

2 = med ytterst känslig längslibell **0,1 mm/m.**

OBS!:

Magnetiskt utförande kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Bottenplattans längd	150 mm
bottenplattans längd	40 mm
avläsning	0,1 mm/m
Noggrannhetsklass	2
Norm	DIN 877
förpackning	Stabil box
Kalibrering	H1
Produktslag	Vattenpass

Tjänster

KalibreringRamvattenpass noggrannhet 0,10 mm/m	026600 0,10
--	-------------