

HOLEX**Snörslå 30 m, Utväxling indrag (x gånger): 5****Beställningsdata**

Ordernummer	467590 5
GTIN	8422514809719
Artikelklass	46R

Beskrivning**Utförande:**

Snörslå av pressgjutet magnesium, röd pulverbeläggning. 30 m specialsnöre av multifiber som förenar enorm rivhållfasthet (234 N) med hög färgupptagning för optimal markeringsförmåga. Härdad krok med böjda taggar och förvaringsplats i stommen. Med stålögla vid snöröppningen och bälteshållare av rostfritt stål. Den fast tillslutande påfyllningshuven hindrar färgpulvret från att rinna ut. Med 5 : 1 snabbindrag och Push-system för enkelt utdrag av snöret.

leveransinnehåll:

Snörslå **utan färgpulver.**

Teknisk beskrivning

snörets längd	30 m
Längd	132 mm
Bredd	84 mm
Utväxling indrag (x gånger)	5
höjd	58 mm
Produktslag	Märksnöre

Tillbehör

Färgpulver för snörslå250 g Typ R

467595 R

Färgpulver för snörslå250 g Typ B

467595 B