



Digital lutningsmätare, Typ: 3600



Beställningsdata

Ordernummer	467560 3600
GTIN	2050001668448
Artikelklass	46R

Beskrivning

Utförande:

- Aluminiumram med precisionsbearbetade anliggningsytor och prisma upptill.
- Riktningspilar i displayen underlättar inriktning till 0° resp. 90°.
- Låsknapp för frysning av mätvärdet.
- Nollpunktsinställning i valfri position.

leveransinnehåll:

Inklusive förvaringsbox och 1 batteri nr 081561 storlek 6LR61.

Teknisk beskrivning

avläsning	0,01 (0° – 9,99°) / 0,1 (10° – 90°) grad
mätområde	360 (4×90°) grad
Längd	153 mm
jämnhetsolerans	0,0762 mm
höjd	49 mm
Bredd	31 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 6LR61
Antal ingående batterier	1

Felgräns elektronikmodul	0,05 (0° – 10°) / 0,1 (80° – 90°) / 0,2 (11° – 79°) grad
Energiförsörjning	Batteridriven
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	H2
Produktslag	Lutningsmätare

Tjänster

KalibreringPlanvattenpass/elektronisk lutningsmätare noggrannhet 0,02 mm/m	026620 0,02
---	-------------