

**Mätur, Mätområde / Höljes-Ø: 30/58mm****Beställningsdata**

Ordernummer	431896 30/58
GTIN	4031452100648
Artikelklass	46C

Beskrivning**Utförande:**

Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006. Robusta precisionsmätur med metallstomme, fästtappens Ø 8 mm h6, härdad och slipad. Urtavlans yttering kan vridas för nollställning av visare. Linjär hjälpskala för avläsning av varv.

Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivning

skalvärde	0,1 mm
mätkraft	0,8 - 1,3 N
Höljes-Ø	58 mm
avläsning 1 varv av visaren	10 mm
mätområde	30 mm
Kalibrering	C1

Norm	Verkstadsnorm
Mätavvikelse MPE (mätområde)	50 µm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	mätklocka

Tjänster

DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 100 mm	023010 100
KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 30 mm	023000 30

Tillbehör

Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2
Vinklad mäturshållare60° inspänningslängd 25 mm	434918 25
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Stålspets Typ 12	434900 12
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Stålspets Typ 11	434900 11
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Stålspets Typ 15	434900 15
Stålspets Typ 14	434900 14
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4

Stålspets Typ 10	434900 10
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Svängbar mätspets	434912
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Stålspets Typ 2	434900 2
Stålspets Typ 13	434900 13
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Stålspets Typ 39	434900 39
Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Stålspets Typ 24	434900 24
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17

Stålspets Typ 20	434900 20
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Stålspets Typ 17	434900 17
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Rubinspets Typ 2	434915 2
Stålspets Typ 16	434900 16
Magnetisk bakvägg för mätur för höljes-Ø 58 mm	434835 58
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Stålspets Typ 28	434900 28
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Glas för mätur Typ 58	432010 58