

**Garant****Ramvattenpass med justerbar libell, Sula Längd×noggrannhet: 200/1mm****Beställningsdata**

Ordernummer	469190 200/1
GTIN	4045197519252
Artikelklass	41H

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftig ram av högkvalitativt specialgjutgods; hammarlackerat. 3 sidor V-slipade, 1 sida plan. En längd- och tvärlibell vardera av glas. Längdlibellens känslighet (skalvärde) anges på en skylt. Noggrannhet 1 med isolerade handtag på huset samt skyddsglas över libellerna.

**Längdlibellens justerbarhet:**

Man kan enkelt justera längdlibellen till nolläget, utan glapp, via en justerskruv, och demontering är inte nödvändig.

**Användningsdata:**

För inriktning av horisontella och vertikala ytor, axlar etc.och för noggrann inriktning i 90° vinkel.

**Norm:****DIN 877****Noggrannhet:**

1 = med ytterst känslig längslibell **0,02 mm/m.**

2 = med ytterst känslig längslibell **0,1 mm/m.**

**OBS!:**

Magnetiskt utförande kan levereras på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Noggrannhetsklass	1
avläsning	0,02 mm/m
bottenplattans längd	40 mm
Bottenplattans längd	200 mm
Norm	DIN 877
förpackning	Stabil box
Kalibrering	H1
Produktslag	Vattenpass

## Tjänster

KalibreringRamvattenpass noggrannhet 0,02 mm/m	026600 0,02
--	-------------