

**Skjutmått, mätområde: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415186 1000
GTIN	4045197479853
Artikelklass	41Z

Beskrivning**Utförande:**

Bländfri mattförokromad nonie. Härdade och slipade mätytor. **Långa mätskänklar för mätning av stora arbetsstycken och arbetsstyck-Ø.** Med fininställning. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändig mätning. Med fininställning.

Teknisk beskrivning

skänkellängd	200 mm
Ansats för inre mått – Ø	20 mm
vikt	3,9 kg
Kalibrering	A1
Utförande mätyta	Härdad
mätområde	0 - 1000 mm
Utförande avläsningsdelar	mattförokromad
avläsning	0,05 mm
gradering	1/20 mm
förpackning	Stabil box
Norm	ISO 13385
Mätavvikelse E MPE	±0,15 mm

Fininställning	ja
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Produktslag	Verkstadsskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximalmätområde 1000 mm	021000 1000
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 1000 mm	021010 1000