

STIEFELMAYER

**Planvattenpass, Sula Längd×noggrannhet: 160/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	468800 160/4
GTIN	4045197207067
Artikelklass	46R

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftig kåpa av högklassigt specialgjutgods, hammarlackerat. Prismatisk och platt sula med vinkefinlslipade stoppytor (viktigt vid ritsning, uppriktning etc.). Samtliga mätytor bearbetade exakt parallella med libellaxeln. Vardera en längd- och tvärlibell av glas. Med isolerhandtag på kåpan samt skyddsglas över libellerna.

**Användningsdata:**

För inriktning av ytor, axlar, maskiner etc.

**Norm:****DIN 877****Noggrannhet:**

**1** = med ytterst känslig längslibell **0,02 mm/m.**

**2** = med mycket känslig längslibell **0,1 mm/m.**

**4ed normalt känslig längslibell 0,4 mm/m.**

**Teknisk beskrivning**

bottenplattans längd	40 mm
Noggrannhetsklass	4
avläsning	0,4 mm/m
Bottenplattans längd	160 mm
Norm	DIN 877
förpackning	Stabil box

Kalibrering	H2
Produktslag	Vattenpass

**Tjänster**

KalibreringPlanvattenpass/elektronisk lutningsmätare noggrannhet 0,40 mm/m	026620 0,40
---	-------------