


Mahr**Precisionsmätur IP54, stötskyddad, Mätområde / Höljes-Ø: 10/58mm****Beställningsdata**

Ordernummer	432220 10/58
GTIN	2050001040206
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsmätklockor med stötskydd, **skyddade mot stänkvatten, olja och smuts**. Mätspets på skaft med gummibälg, tätad i övre änden med skyddshylsa. Baksidan är tätad, klockglas och ytterring är tätt fastskruvade. Fästtappens Ø 8 mm h6.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

Teknisk beskrivning

mätkraft	0,7 - 1,6 N
avläsning 1 varv av visaren	1 mm
skalvärde	0,01 mm
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm

Höljes-Ø	58 mm
mätområde	10 mm
Kalibrering	C1
Norm	DIN 878
IP-skyddsklass	IP 54
Mätavvikelse MPE (mätområde)	15 µm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	mätklocka

Tjänster

Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 10 mm	023000 10
DAkKS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5

Tillbehör

Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Stålspets Typ 32	434900 32
Stålspets Typ 12	434900 12
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Stålspets Typ 16	434900 16
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Stålspets Typ 14	434900 14
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14

Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Stålspets Typ 19/9	434900 19/9
Stålspets Typ 39	434900 39
Stålspets Typ 40/7,8	434900 40/7,8
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Stålspets Typ 11	434900 11
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Stålspets Typ 28	434900 28
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Stålspets Typ 13	434900 13
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Stålspets Typ 24	434900 24
Stålspets Typ 10	434900 10
Rubinspets Typ 2	434915 2
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Stålspets Typ 40/10	434900 40/10
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2
Stålspets Typ 17	434900 17
Stålspets Typ 2	434900 2
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Stålspets Typ 19/10	434900 19/10
Stålspets Typ 15	434900 15
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Stålspets Typ 19/11	434900 19/11

Stålspets Typ 19/7	434900 19/7
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Stålspets Typ 20	434900 20
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20
Stålspets Typ 19/8	434900 19/8