



## Digital lutningsmätare



### Beställningsdata

Ordernummer	467564
GTIN	4045197523891
Artikelklass	42G

### Beskrivning

#### Utförande:

Stabilt metallhus med vardera två starka magneter på undersidan och på de plana sidoytorna. Vinkelavläsning på stor LCD-display. Vid vinklar som är större än 90° följer displayen automatiskt med. Vinkeln kan indikeras mot det horisontella planet eller mellan två ytor (absolut- och relativmätning).

#### leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081551 storlek 6LR61.

### Teknisk beskrivning

avläsning	0,05 grad
höjd	31 mm
Bredd	56 mm
Längd	56 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081551 6LR61
Antal ingående batterier	1

Felgräns elektronikmodul	0,5 % grad
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätteknik	digital
Produktslag	Lutningsmätare