



Högpresterande kylsmörjkoncentrat och sågolja CBF, Innehåll: 20l



Beställningsdata

Ordernummer	084241 20
GTIN	2050001676245
Artikelklass	08J

Beskrivning

Utförande:

Klor-, formaldehyd- och borsyrafritt kylsmörjmedel för **höga krav**. Högtryckstillsatserna förhindrar att smörjmedelsfilmen lossnar. Filmen sitter kvar på det skärande verktyget med molekyltjocklek även vid mycket hög belastning.

Högeffektivt kylsmörjkoncentrat för **invändig kylmedelstillförsel**, lämpligt för högtryck.

Fördel:

Förbättrar **verktygens livslängd och skärkapacitet** samt **ytkvaliteten**. **Klorfri** – inga skadliga ångor bildas, **miljövänlig**.

Koncentraten är **rostskyddande**, skonsamma mot lack och **fysiologiskt ofarliga** samt mycket **stabla mot bakterietillväxt** och skonsamma mot huden.

Användningsdata:

Lämpliga för **all form av skärande bearbetning** (svarvning, fräsning, borring, gängskärning, brotskning, upprymning, **sågning**, slipning). Absolut nödvändigt vid bearbetning av material med låg spånbarhet. Normalt **blandningsförhållande 1 : 20**, för höghållfasta material och rostfritt stål, blandningsförhållande 1 : 10 till 1 : 15.

OBS!:

Jokisch-glidbaneolja, respektive gejdolja levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

Utförande	dunk
Färg	ljusbrun
Kinematisk viskositet	41 mm ² /s
lagringstemperatur	5 - 40 °C
Innehåll	20 l
Produktslag	Kylsmörjmedel
Refraktometervärde	2