



## Precisionsmätur Compac Avläsning 0,002 mm, stötskyddat, Mätområde / Höljes-Ø: 5/58 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	433230 5/58
GTIN	7630041104028
Artikelklass	45A

### Beskrivning

#### Utförande:

Stabil, mattförokromad stomme av mässing; okrossbart klockglas.

Fästtapp Ø 8 mm h6, härdad och slipad.

Mycket exakt utförande.

Mätverkets viktigaste delar är **ädelstenslagrade**.

Centralvisare **för 1/1000 mm avläsning**.

Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visaren.

Näst intill konstant mätkraft över hela mätområdet.

**Stommen helt i metall med effektivt stötskydd.** Mycket robust mätur. **Swiss Made.**

#### **2/1000 avläsning**

Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006.

#### **Specialtillbehör:**

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

förpackning: Stabil box

Norm: Verkstadsnorm

Kalibrering: C2

skalvärde: 0,002 mm

avläsning 1 varv av visaren: 0,2 mm

Avvikelseområde  $f_e$ : 12  $\mu$ m

Totalt avvikelserområde  $f_{tot}$ : 14  $\mu$ m  
mätkraft: 1,2 - 1,7 N

## Teknisk beskrivning

Totalt avvikelserområde $f_{tot}$	14 $\mu$ m
Höljes- $\emptyset$	58 mm
mätkraft	1,2 - 1,7 N
avläsning 1 varv av visaren	0,2 mm
mätområde	5 mm
Avvikelseområde $f_e$	12 $\mu$ m
skalvärde	0,002 mm
Kalibrering	C2
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	mätlocka

## Tjänster

Kalibrering Mätur, analogt 0,001 maximalt mätområde 5 mm	013220 5
Signering laserskrift Typ	018940
DAkS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	013250 12,5

## Tillbehör

Rubinspets Typ 2	434915 2
Stålspets Typ 2	434900 2
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15

Stålspets Typ 14	434900 14
Stålspets Typ 12	434900 12
Stålspets Typ 15	434900 15
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Stålspets Typ 17	434900 17
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Svängbar mätspets	434912
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 50 mm	434918 50
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Stålspets Typ 28	434900 28
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Stålspets Typ 16	434900 16
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14

Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2
Stålspets Typ 10	434900 10
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 50 mm	434917 50
Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20
Stålspets Typ 39	434900 39
Stålspets Typ 11	434900 11
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Stålspets Typ 24	434900 24
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 25 mm	434918 25
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Stålspets Typ 20	434900 20
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Stålspets Typ 13	434900 13
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16