



Bänkslipmaskin DS med utsug, 400 V, Typ: DS15/300A



Beställningsdata

Ordernummer	077514 DS15/300A
GTIN	2050001674135
Artikelklass	03S

Beskrivning

Utförande:

Dubbelslipmaskin med utsug inbyggt i stativet.

Slipdammet filtreras effektivt bort med först ett vattenfilter och därefter ett för- och ett huvudfilter av syntetmaterial. **Levereras utan slipskivor.**

OBS!:

Passande slipskivor finns från nr 596100.

effektförbrukning: 1100 W

maximalt varvtal: 1450 min⁻¹

slipskivans Ø D: 300 mm

slipskivans tjocklek T: 40 mm

slipskivans hål-Ø H: 76 mm

utsugsvolym: 10 m³/min

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	1450 min ⁻¹
tillverkarens beteckning	DS15/300A

effektförbrukning	1100 W
vikt	160 kg
utsugsvolym	10 m ³ /min
slipskivans tjocklek T	40 mm
slipskivans hål-Ø H	76 mm
slipskivans Ø D	300 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Dubbelslipmaskin

Tillbehör

Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ EK60	596610 EK60
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ SC80	596610 SC80
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ NK60	596610 NK60
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ NK24	596610 NK24