

STIEFELMAYER

**Ramvattenpass, Sula Längd×noggrannhet: 150/1mm****Beställningsdata**

Ordernummer	469200 150/1
GTIN	4045197207180
Artikelklass	46R

**Beskrivning****Utförande:**

Isolerhandtag på kåpan förhindrar påverkan av handvärme.

Kraftig stomme av högklassigt specialgjutgods, hammarslaglackerat. 3 sidor prismatiska och platta. 1 sida platt, alla finslipade. Vardera en längd- och tvärlibell av glas. Längdlibellens känslighet (skalvärde) anges på en skylt.

**Användningsdata:**

För inriktning av horisontella och vertikala ytor, axlar etc.och för noggrann inriktning i 90° vinkel.

**Norm:****DIN 877****Noggrannhet:**

1 = med ytterst känslig längslibell **0,02 mm/m.**

2 = med ytterst känslig längslibell **0,1 mm/m.**

**Teknisk beskrivning**

Bottenplattans längd	150 mm
Noggrannhetsklass	1
bottenplattans längd	37 mm

avläsning	0,02 mm/m
Norm	DIN 877
förpackning	Stabil box
Kalibrering	H1
Produktslag	Vattenpass

## Tjänster

KalibreringRamvattenpass noggrannhet 0,02 mm/m	026600 0,02
--	-------------