

STIEFELMAYER

Planvattenpass, Sula Längd×noggrannhet: 200/2mm**Beställningsdata**

Ordernummer	468800 200/2
GTIN	4045197207081
Artikelklass	46R

Beskrivning**Utförande:**

Kraftig kåpa av högklassigt specialgjutgods, hammarlackerat. Prismatisk och platt sula med vinkefinlslipade stoppytor (viktigt vid ritsning, uppriktning etc.). Samtliga mätytor bearbetade exakt parallella med libellaxeln. Vardera en längd- och tvärlibell av glas. Med isolerhandtag på kåpan samt skyddsglas över libellerna.

Användningsdata:

För inriktning av ytor, axlar, maskiner etc.

Norm:**DIN 877****Noggrannhet:**

1 = med ytterst känslig längslibell **0,02 mm/m.**

2 = med mycket känslig längslibell **0,1 mm/m.**

4ed normalt känslig längslibell 0,4 mm/m.

Teknisk beskrivning

avläsning	0,1 mm/m
bottenplattans längd	40 mm
Bottenplattans längd	200 mm
Noggrannhetsklass	2
Norm	DIN 877
förpackning	Stabil box

Kalibrering	H2
Produktslag	Vattenpass

Tjänster

KalibreringPlanvattenpass/elektronisk lutningsmätare noggrannhet 0,10 mm/m	026620 0,10
---	-------------