

**Säkerhetsmätur, Mätområde / Höljes-Ø: 0,08/58mm****Beställningsdata**

Ordernummer	432405 0,08/58
GTIN	4031452101683
Artikelklass	46C

**Beskrivning****Utförande:**

Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006. Stötskyddade precisionsmätur, säkerhetsmätur, stötskyddade med frigång. Extremt lätt och robust konstruktion med dammskydd. Fästtappens Ø 8 mm h6.

Maximal noggrannhet tack vare kombineradkugghjuls-/hävarmsöverföring.

**Teknisk beskrivning**

frigång	4,5 mm
Höljes-Ø	58 mm
mätområde	0,08 mm
mätkraft	1,3 - 1,8 N
Kalibrering	C2
skalvärde	0,001 mm
Norm	Verkstadsnorm

Mätavvikelse MPE (mätområde)	2 µm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	mätlocka

## Tjänster

KalibreringMätur, analogt 0,001 maximalt mätområde 5 mm	023020 5
---	----------