

**Litet precisionsmätur Compac stötskyddat, Mätområde / Höljes-Ø: 5/40 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	432540 5/40
GTIN	2050001949943
Artikelklass	45A

Beskrivning**Utförande:**

Små precisionsmätklockor med robust metallhölje, fastspänningsskaft \varnothing 8 mm h6, härdat och slipat. Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visaren.

Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006.

Stötskyddat.

Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

förpackning: Stabil box

Norm: Verkstadsnorm

Kalibrering: C1

skalvärde: 0,01 mm

avläsning 1 varv av visaren: 0,5 mm

Avvikelseområde f_e : 12 μ m

Totalt avvikelseområde f_{tot} : 14 μ m

mätkraft: 0,6 - 1,4 N

Teknisk beskrivning

Kalibrering	C1
-------------	----

Höljes-Ø	40 mm
Totalt avvikelseområde f_{tot}	14 μ m
avläsning 1 varv av visaren	0,5 mm
skalvärde	0,01 mm
mätområde	5 mm
Avvikelseområde f_e	12 μ m
mätkraft	0,6 - 1,4 N
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	mätklocka

Tjänster

Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 10 mm	013210 10
Signering laserskrift Typ	018940
DAkS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	013250 12,5

Tillbehör

Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Stålspets Typ 2	434900 2
Rubinspets Typ 2	434915 2
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40

Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20
Stålspets Typ 16	434900 16
Svängbar mätspets	434912
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Stålspets Typ 28	434900 28
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Stålspets Typ 17	434900 17
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 50 mm	434918 50
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 50 mm	434917 50
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Stålspets Typ 10	434900 10
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 25 mm	434918 25
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15

Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Stålspets Typ 24	434900 24
Stålspets Typ 12	434900 12
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Stålspets Typ 13	434900 13
Stålspets Typ 39	434900 39
Stålspets Typ 15	434900 15
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Stålspets Typ 14	434900 14
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Stålspets Typ 20	434900 20
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Stålspets Typ 11	434900 11
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2