

**Mätur, Mätområde / Höljes-Ø: 10/58mm****Beställningsdata**

Ordernummer	431980 10/58
GTIN	4045197204165
Artikelklass	42C

**Beskrivning****Utförande:**

Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006. Precisionsmätklockor med metallhölje, fäststappens diameter 8 mm h6, härdad och slipad. Urtavlan kan vridas med ytterringen för nollställning av visaren. Centralvisare för 1/100 mm avläsning, liten visare på underskalan för 1 mm avläsning.

Ytterring med 2 justerbara toleransmärken.

**Specialtillbehör:**

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

**Teknisk beskrivning**

skalvärde	0,01 mm
mätområde	10 mm
mätkraft	0,4 - 1,4 N
Kalibrering	C1
avläsning 1 varv av visaren	1 mm

Höljes-Ø	58 mm
Norm	DIN 878
Mätavvikelse MPE (mätområde)	15 µm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	mätklocka

## Tjänster

KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 10 mm	023000 10
DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5

## Tillbehör

Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Stålspets Typ 10	434900 10
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Stålspets Typ 20	434900 20
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Stålspets Typ 24	434900 24
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Stålspets Typ 19/11	434900 19/11
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40

Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Stålspets Typ 19/7	434900 19/7
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20
Stålspets Typ 15	434900 15
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Stålspets Typ 40/10	434900 40/10
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Stålspets Typ 39	434900 39
Rubinspets Typ 2	434915 2
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Stålspets Typ 40/7,8	434900 40/7,8
Stålspets Typ 17	434900 17
Stålspets Typ 19/9	434900 19/9
Stålspets Typ 16	434900 16
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Stålspets Typ 28	434900 28
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2
Stålspets Typ 32	434900 32
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Stålspets Typ 14	434900 14
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Stålspets Typ 19/8	434900 19/8
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35

Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Stålspets Typ 19/10	434900 19/10
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Stålspets Typ 11	434900 11
Stålspets Typ 13	434900 13
Stålspets Typ 2	434900 2
Stålspets Typ 12	434900 12
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Glas för mätur Typ 58	432260 58