

STIEFELMAYER

Ramvattenpass, Sula Längd×noggrannhet: 150/2mm**Beställningsdata**

Ordernummer	469200 150/2
GTIN	4028126004371
Artikelklass	46R

Beskrivning**Utförande:**

Isolerhandtag på kåpan förhindrar påverkan av handvärme. Kraftig stomme av högklassigt specialgjutgods, hammarslaglackerat. 3 sidor prismatiska och platta. 1 sida platt, alla finslipade. Vardera en längd- och tvärlibell av glas. Längdlibellens känslighet (skalvärde) anges på en skylt.

Användningsdata:

För inriktning av horisontella och vertikala ytor, axlar etc.och för noggrann inriktning i 90° vinkel.

Norm:**DIN 877****Noggrannhet:**

1 = med ytterst känslig längslibell **0,02 mm/m.**

2 = med ytterst känslig längslibell **0,1 mm/m.**

Teknisk beskrivning

Bottenplattans längd	150 mm
Noggrannhetsklass	2
avläsning	0,1 mm/m

bottenplattans längd	37 mm
Norm	DIN 877
förpackning	Stabil box
Kalibrering	H1
Produktslag	Vattenpass

Tjänster

KalibreringRamvattenpass noggrannhet 0,10 mm/m	026600 0,10
--	-------------