


**Säkerhetsmätur, Mätområde / Höljes-Ø: 0,8/58mm****Beställningsdata**

Ordernummer	432405 0,8/58
GTIN	2050001741073
Artikelklass	46C

Beskrivning**Utförande:**

Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006. Stötskyddade precisionsmätur, säkerhetsmätur, stötskyddade med frigång. Extremt lätt och robust konstruktion med dammskydd. Fästtappens Ø 8 mm h6.

Maximal noggrannhet tack vare kombinerad kugghjuls-/hävarmsöverföring.

Teknisk beskrivning

mätkraft	0,8 - 1,2 N
Kalibrering	C1
Höljes-Ø	58 mm
skalvärde	0,01 mm
mätområde	0,8 mm
frigång	7 mm
Norm	DIN 878

Mätavvikelse MPE (mätområde)	7 µm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	mätklocka

Tjänster

KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 3 mm	023000 3
DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5

Tillbehör

Glas för mätur Typ 58	432010 58
-----------------------	-----------