

**Mätur, Mätområde / Höljes-Ø: 10/58Bmm****Beställningsdata**

Ordernummer	431980 10/58B
GTIN	4045197204172
Artikelklass	42C

Beskrivning**Utförande:**

Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006. Precisionsmätklockor med metallhölje, fäststappens diameter 8 mm h6, härdad och slipad. Urtavlan kan vridas med ytterringen för nollställning av visaren. Centralvisare för 1/100 mm avläsning, liten visare på underskalan för 1 mm avläsning.

Ytterring med 2 justerbara toleransmärken.

Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

Teknisk beskrivning

mätkraft	0,4 - 1,4 N
mätområde	10 mm
Kalibrering	C1
ögla på mäturets baksida	ja
Höljes-Ø	58 mm

avläsning 1 varv av visaren	1 mm
skalvärde	0,01 mm
Norm	DIN 878
Mätavvikelse MPE (mätområde)	15 µm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	mätklocka

Tjänster

KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 10 mm	023000 10
DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5

Tillbehör

Stålpets Typ 19/9	434900 19/9
Stålpets Typ 19/7	434900 19/7
Stålpets Typ 19/8	434900 19/8
Stålpets Typ 11/25	434900 11/25
Stålpets Typ 24	434900 24
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Stålpets Typ 19/10	434900 19/10
Stålpets Typ 11/20	434900 11/20
Stålpets Typ 40/10	434900 40/10
Stålpets Typ 39	434900 39
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Stålpets Typ 14/40	434900 14/40
Stålpets Typ 15	434900 15
Stålpets Typ 32	434900 32

Stålspets Typ 40/7,8	434900 40/7,8
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Stålspets Typ 13	434900 13
Stålspets Typ 20	434900 20
Rubinspets Typ 2	434915 2
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Stålspets Typ 2	434900 2
Stålspets Typ 17	434900 17
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Stålspets Typ 11	434900 11
Stålspets Typ 16	434900 16
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Stålspets Typ 10	434900 10
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2

Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Stålspets Typ 12	434900 12
Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Stålspets Typ 28	434900 28
Stålspets Typ 19/11	434900 19/11
Stålspets Typ 14	434900 14
Glas för mätur Typ 58	432260 58