



## Precisionsmätur stötskyddat, Mätområde / Höljes-Ø: 100/80mm



### Beställningsdata

Ordernummer	433050 100/80
GTIN	4031452101416
Artikelklass	46C

### Beskrivning

#### Utförande:

Mått enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006 (utom strl. 100/80).

Stabil, mattförokromad stomme av mässing.

Fästtappens Ø 8 mm h6, härdad och slipad.

Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visare.

Centralvisare för 1/100 mm avläsning, liten visare för 1 mm avläsning. Fästtappens Ø 10 mm h6.

#### Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

### Teknisk beskrivning

mätområde	100 mm
Kalibrering	C1
skalvärde	0,01 mm
avläsning 1 varv av visaren	1 mm
mätkraft	1,2 - 2,5 N

Höljes-Ø	80 mm
Norm	Verkstadsnorm
Anslutningsgänga för givare	M2,5
Mätavvikelse MPE (mätområde)	50 µm
Mätteknik	analog
Produktslag	mätklocka

## Tjänster

DAkkS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 100 mm	023010 100
Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 100 mm	023000 100

## Tillbehör

Stålspets Typ 10	434900 10
Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Stålspets Typ 20	434900 20
Stålspets Typ 17	434900 17
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Svängbar mätspets	434912
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Glas för mätur Typ 58	432010 58
Rubinspets Typ 2	434915 2
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Stålspets Typ 2	434900 2
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20

Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Yttering för mätur Typ 58	432020 58
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Stålspets Typ 28	434900 28
Stålspets Typ 13	434900 13
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Stålspets Typ 12	434900 12
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20
Stålspets Typ 24	434900 24
Stålspets Typ 39	434900 39
Stålspets Typ 11	434900 11
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40
Stålspets Typ 15	434900 15
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15

Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Stålspets Typ 16	434900 16
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Stålspets Typ 14	434900 14
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70