

STIEFELMAYER

Planvattenpass, Sula Längd×noggrannhet: 250/1 mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 468800 250/1 |
| GTIN | 4045197207104 |
| Artikelklass | 46R |

Beskrivning**Utförande:**

Kraftig kåpa av högklassigt specialgjutgods, hammarlackerat. Prismatisk och platt sula med vinkefinlslipade stoppytor (viktigt vid ritsning, uppriktning etc.). Samtliga mätytor bearbetade exakt parallella med libellaxeln. Vardera en längd- och tvärlibell av glas. Med isolerhandtag på kåpan samt skyddsglas över libellerna.

Användningsdata:

För inriktning av ytor, axlar, maskiner etc.

Norm:**DIN 877****Noggrannhet:**

1 = med ytterst känslig längslibell **0,02 mm/m.**

2 = med mycket känslig längslibell **0,1 mm/m.**

4ed normalt känslig längslibell 0,4 mm/m.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|------------|
| avläsning | 0,02 mm/m |
| bottenplattans längd | 40 mm |
| Noggrannhetsklass | 1 |
| Bottenplattans längd | 250 mm |
| Norm | DIN 877 |
| förpackning | Stabil box |

| | |
|---|-------------|
| Kalibrering | H2 |
| Produktslag | Vattenpass |
| Tjänster | |
| KalibreringPlanvattenpass/elektronisk lutningsmätare noggrannhet 0,02 mm/m | 026620 0,02 |