

**hanhart**  
1882**Stoppur med två visare med fodral****Beställningsdata**

Ordernummer	469610
GTIN	2050001049117
Artikelklass	46R

**Beskrivning****Utförande:**

Diamantsvarvad metallstomme (Ø 55 mm) med bygelring och förstärkt damm- och vattenskydd. Stötskyddad precisionsmekanism (spärrhake, 7 stenar) Minnesvisare för mellantidsmätning.

**Användningsdata:**

Universell användning för mätningar i sekunder och decimaler med valfritt antal **mellantider**. Därför särskilt lämpligt för tidsregistrering av arbetsförlopp samt maskingångtider.

· **Start och stopp kan tryckas in när som helst under mätperioden.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive läderetui.

**Teknisk beskrivning**

skalgraderingsvärde	1/5 s / 1/100 min
visad tid	30 min
Mätteknik	analog
Kalibrering	N1

Produktslag

Stoppur

**Tjänster**

KalibreringStoppur Typ U

029100 U