

**HOLEX****Mätur stötskyddad, Mätområde / Höljes-Ø: 10/58mm****Beställningsdata**

Ordernummer	432000 10/58
GTIN	4045197204189
Artikelklass	42C

**Beskrivning****Utförande:**

Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006. **Stötskyddade** precisionsmätur. Fästtappens Ø 8 mm h6, härdad och slipad. Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visare. Ytterring med 2 ställbara toleransmärken. Centralvisare för 1/100 mm avläsning, liten visare på underskalan för 1 mm avläsning.

**Stötskyddat med kuggstångshylsa. Utförande helt i metall** med urglas i plast.

**Utförande reklamtext:**

**Stötskyddade** precisionsmätur. Fästtappens Ø 8 mm h6, härdad och slipad. Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visare. Ytterring med 2 ställbara toleransmärken. Centralvisare för 1/100 mm avläsning, liten visare på underskalan för 1 mm avläsning.

**Specialtillbehör:**

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

**Teknisk beskrivning**

mätkraft	0,7 - 1,5 N
Kalibrering	C1

skalvärde	0,01 mm
Höljes-Ø	58 mm
avläsning 1 varv av visaren	1 mm
mätområde	10 mm
Norm	DIN 878
Mätavvikelse MPE (mätområde)	15 µm
Vridbar urtavla	ja
Inställbara toleransmarkeringar	ja
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	mätklocka

## Tjänster

KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 10 mm	023000 10
DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5

## Tillbehör

Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Vinklad mäturshållare45° inspänningslängd 50 mm	434917 50
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Stålspets Typ 15	434900 15
Stålspets Typ 16	434900 16
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25

Stålspets Typ 14	434900 14
Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Stålspets Typ 24	434900 24
Rubinspets Typ 2	434915 2
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20
Stålspets Typ 39	434900 39
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Stålspets Typ 12	434900 12
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Stålspets Typ 13	434900 13
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Stålspets Typ 20	434900 20
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 25 mm	434918 25
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Stålspets Typ 11	434900 11

Stålspets Typ 2	434900 2
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 50 mm	434918 50
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Stålspets Typ 17	434900 17
Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2
Stålspets Typ 28	434900 28
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Stålspets Typ 10	434900 10
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Svängbar mätspets	434912
Glas för mätur Typ 58	432260 58