

**Mätur stötskyddad, Mätområde / Höljes-Ø: 10/58 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	432130 10/58
GTIN	7630041109757
Artikelklass	45A

Beskrivning**Utförande:**

Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006. **Stötskyddad** precisionsmätur. Fästtappens Ø 8 mm h6, härdad och slipad. Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visare. Ytterring med 2 ställbara toleransmärken. Centralvisare för 1/100 mm avläsning, liten visare på underskalan för 1 mm avläsning.

Stommen helt i metall med **effektivt stötskydd**. Mycket robust mätur. **Swiss Made**.

Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

förpackning: Stabil box

Norm: Verkstadsnorm

Kalibrering: C1

skalvärde: 0,01 mm

avläsning 1 varv av visaren: 1 mm

Avvikelseområde f_e : 15 µm

Totalt avvikelseområde f_{tot} : 17 µm

mätkraft: 0,7 - 1,5 N

Teknisk beskrivning

Höljes-Ø	58 mm
Totalt avvikelseområde f_{tot}	17 µm
mätkraft	0,7 - 1,5 N
avläsning 1 varv av visaren	1 mm
skalvärde	0,01 mm
Avvikelseområde f_e	15 µm
mätområde	10 mm
Kalibrering	C1
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	mätklocka

Tjänster

Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 10 mm	013210 10
Signering laserskrift Typ	018940
DAkS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	013250 12,5

Tillbehör

Rubinspets Typ 2	434915 2
Stålspets Typ 2	434900 2
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40
Stålspets Typ 14	434900 14
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15

Stålspets Typ 17	434900 17
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Stålspets Typ 11	434900 11
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Stålspets Typ 10	434900 10
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 50 mm	434918 50
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 50 mm	434917 50
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Stålspets Typ 39	434900 39
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Stålspets Typ 20	434900 20
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 25 mm	434918 25
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Svängbar mätspets	434912
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2
Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15

Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Stålspets Typ 24	434900 24
Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Stålspets Typ 12	434900 12
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Stålspets Typ 16	434900 16
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Stålspets Typ 15	434900 15
Stålspets Typ 28	434900 28
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Stålspets Typ 13	434900 13
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10