

Mitutoyo**Mätur, Mätområde / Höljes-Ø: 10/58B mm**

Beställningsdata

Ordernummer	432050 10/58B
GTIN	4946368442372
Artikelklass	44A

Beskrivning

Utförande:

Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006. Precisionsmätlockor med metallhölje, fäststappens diameter 8 mm h6, härdad och slipad. Urtavlan kan vridas med ytterringen för nollställning av visaren. Centralvisare för 1/100 mm avläsning, liten visare på underskalan för 1 mm avläsning.

Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

förpackning: Stabil box

Norm: DIN 878

Kalibrering: C1

skalvärde: 0,01 mm

avläsning 1 varv av visaren: 1 mm

ögla på mätarets baksida: ja

mätkraft: 0,4 - 1,4 N

Teknisk beskrivning

Kalibrering	C1
-------------	----

skalvärde	0,01 mm
ögla på mätrets baksida	ja
mätområde	10 mm
Höljes-Ø	58 mm
mätkraft	0,4 - 1,4 N
avläsning 1 varv av visaren	1 mm
Norm	DIN 878
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	mätklocka

Tjänster

Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 10 mm	013210 10
Signering laserskrift Typ	018940
DAkS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	013250 12,5

Tillbehör

Magnetisk bakvägg för mätur för höljes-Ø 58 mm	434836 58
Rubinspets Typ 2	434915 2
Stålspets Typ 2	434900 2
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Stålspets Typ 17	434900 17
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 50 mm	434917 50
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11

Stålpets Typ 12	434900 12
Stålpets Typ 15	434900 15
Svängbar mätpets	434912
Förlängare för mätpetsar längd L 30 mm	434920 30
Stålpets Typ 14	434900 14
Stålpets Typ 11/35	434900 11/35
Förlängare för mätpetsar längd L 40 mm	434920 40
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Stålpets Typ 24	434900 24
Stålpets Typ 29/10	434900 29/10
Stålpets Typ 18/3	434900 18/3
Stålpets Typ 14/15	434900 14/15
Stålpets Typ 30/10	434900 30/10
Stålpets Typ 18/4	434900 18/4
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Förlängare för mätpetsar längd L 80 mm	434920 80
Stålpets Typ 13	434900 13
Stålpets Typ 11/30	434900 11/30
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Stålpets Typ 11/15	434900 11/15
Stålpets Typ 11	434900 11
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Stålpets Typ 28	434900 28
Stålpets Typ 14/20	434900 14/20
Stålpets Typ 16	434900 16
Förlängare för mätpetsar längd L 100 mm	434920 100

Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 25 mm	434918 25
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 50 mm	434918 50
Stålpets Typ 18/1	434900 18/1
Stålpets Typ 18/5	434900 18/5
Förlängare för mätpetsar längd L 50 mm	434920 50
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Förlängare för mätpetsar längd L 70 mm	434920 70
Stålpets Typ 14/30	434900 14/30
Stålpets Typ 11/20	434900 11/20
Förlängare för mätpetsar längd L 90 mm	434920 90
Stålpets Typ 18/2	434900 18/2
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Förlängare för mätpetsar längd L 60 mm	434920 60
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Stålpets Typ 10	434900 10
Förlängare för mätpetsar längd L 20 mm	434920 20
Stålpets Typ 20	434900 20
Stålpets Typ 39	434900 39
Stålpets Typ 29/20	434900 29/20
Förlängare för mätpetsar längd L 15 mm	434920 15