

STIEFELMAYER

Ramvattenpass, Sula Längd×noggrannhet: 200/2mm**Beställningsdata**

Ordernummer	469200 200/2
GTIN	4045197207210
Artikelklass	46R

Beskrivning**Utförande:**

Isolerhandtag på kåpan förhindrar påverkan av handvärme.
Kraftig stomme av högklassigt specialgjutgods, hammarslaglackerat. 3 sidor prismatiska och platta. 1 sida platt, alla finslipade. Vardera en längd- och tvärlibell av glas. Längdlibellens känslighet (skalvärde) anges på en skylt.

Användningsdata:

För inriktning av horisontella och vertikala ytor, axlar etc. och för noggrann inriktning i 90° vinkel.

Norm:**DIN 877****Noggrannhet:**

1 = med ytterst känslig längslibell **0,02 mm/m.**

2 = med ytterst känslig längslibell **0,1 mm/m.**

Teknisk beskrivning

bottenplattans längd	41 mm
Noggrannhetsklass	2
avläsning	0,1 mm/m

Bottenplattans längd	200 mm
Norm	DIN 877
förpackning	Stabil box
Kalibrering	H1
Produktslag	Vattenpass

Tjänster

KalibreringRamvattenpass noggrannhet 0,10 mm/m	026600 0,10
--	-------------