



Litet precisionsmätur IP67 olje- och vattentätt, med stötskydd, Mätområde / Höljes-Ø: 3/40mm



Beställningsdata

Ordernummer	432650 3/40
GTIN	4031452101263
Artikelklass	46C

Beskrivning

Utförande:

Små precisionsmätklockor med robust metallhölje, fastspänningsskaft \varnothing 8 mm h6, härdat och slipat. Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visaren.

Olje- och vattentätt, med stötskydd.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

Teknisk beskrivning

skalvärde	0,01 mm
Höljes-Ø	40 mm
mätkraft	1 - 1,7 N
mätområde	3 mm

avläsning 1 varv av visaren	0,5 mm
Kalibrering	C1
Norm	DIN 878
IP-skyddsklass	IP 67
Mätavvikelse MPE (mätområde)	10 µm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	mätlocka

Tjänster

KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 3 mm	023000 3
DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5

Tillbehör

Stålpets Typ 11/15	434900 11/15
Stålpets Typ 29/20	434900 29/20
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Stålpets Typ 11/30	434900 11/30
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Stålpets Typ 18/1	434900 18/1
Stålpets Typ 14/15	434900 14/15
Stålpets Typ 11/35	434900 11/35
Stålpets Typ 18/6	434900 18/6
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40
Stålpets Typ 20	434900 20
Rubinspets Typ 2	434915 2

Stålspets Typ 18/2	434900 18/2
Stålspets Typ 24	434900 24
Stålspets Typ 39	434900 39
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Svängbar mätspets	434912
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Stålspets Typ 12	434900 12
Vinklad mäturshållare45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Stålspets Typ 17	434900 17
Stålspets Typ 28	434900 28
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Stålspets Typ 2	434900 2
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Yttering för mätur Typ 40	432020 40
Vinklad mäturshållare60° inspänningslängd 50 mm	434918 50
Stålspets Typ 15	434900 15
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Vinklad mäturshållare45° inspänningslängd 50 mm	434917 50
Stålspets Typ 16	434900 16
Stålspets Typ 14	434900 14
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20

Stålspets Typ 10	434900 10
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Stålspets Typ 11	434900 11
Stålspets Typ 13	434900 13
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 25 mm	434918 25
Magnetisk bakvägg för mätur för höljes-Ø 40 mm	434835 40
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Glas för mätur Typ 40	432010 40
Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10