

**Garant****Precisionsmätur IP67, stötskyddat, Mätområde / Höljes-Ø: 10/58mm****Beställningsdata**

Ordernummer	432210 10/58
GTIN	4045197154071
Artikelklass	41C

**Beskrivning****Utförande:**

Precisionsmätklockor med stötskydd, **skyddade mot stänkvatten, olja och smuts**. Mätspets på skaft med gummibälg, tätad i övre änden med skyddshylsa. Baksidan är tätad, klockglas och ytterring är tätt fastskruvade. Fästskaftdiameter 8 mm h6.

**Utförande reklamtext:**

**Stötskyddade** precisionsmätur. Fästtappens Ø 8 mm h6, härdad och slipad. Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visare. Ytterring med 2 ställbara toleransmärken. Centralvisare för 1/100 mm avläsning, liten visare på underskalan för 1 mm avläsning.

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**Specialtillbehör:**

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

**Teknisk beskrivning**

skalvärde	0,01 mm
Höljes-Ø	58 mm

mätkraft	0,9 - 1,6 N
avläsning 1 varv av visaren	1 mm
mätområde	10 mm
Kalibrering	C1
inspännings skaft-Ø h6	8 mm
Norm	DIN 878
IP-skyddsklass	IP 67
Mätavvikelse MPE (mätområde)	15 µm
Vridbar urtavla	ja
Inställbara toleransmarkeringar	ja
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	mätklocka

## Tjänster

DAkKS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5
Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 10 mm	023000 10

## Tillbehör

Stålspets Typ 20	434900 20
Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Stålspets Typ 24	434900 24
Stålspets Typ 14	434900 14
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20

Svängbar mätspets	434912
Stålspets Typ 15	434900 15
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Stålspets Typ 39	434900 39
Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2
Stålspets Typ 12	434900 12
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Glas för mätur Typ 58	432010 58
Rubinspets Typ 2	434915 2
Stålspets Typ 2	434900 2
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10

Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Stålspets Typ 11	434900 11
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Stålspets Typ 13	434900 13
Vinklad mäturshållare60° inspänningslängd 25 mm	434918 25
Stålspets Typ 28	434900 28
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Vinklad mäturshållare45° inspänningslängd 50 mm	434917 50
Stålspets Typ 10	434900 10
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Vinklad mäturshållare60° inspänningslängd 50 mm	434918 50
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40
Vinklad mäturshållare45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Stålspets Typ 16	434900 16
Stålspets Typ 17	434900 17
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14