

**Litet precisionsmätur, Mätområde / Höljes-Ø: 3/40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	432500 3/40
GTIN	4031452100068
Artikelklass	46C

**Beskrivning****Utförande:**

Små precisionsmätklockor med robust metallhölje, fastspänningsskaft  $\varnothing$  8 mm h6, härdat och slipat. Urtavlans yttering kan vridas för nollställning av visaren.

Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006.

**Specialtillbehör:**

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

**Teknisk beskrivning**

mätområde	3 mm
avläsning 1 varv av visaren	0,5 mm
mätkraft	0,8 - 1,2 N
Kalibrering	C1
Höljes-Ø	40 mm
skalvärde	0,01 mm

Norm	DIN 878
Mätavvikelse MPE (mätområde)	10 µm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	mätklocka

## Tjänster

DAkS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5
Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 3 mm	023000 3

## Tillbehör

Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Stålspets Typ 16	434900 16
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20
Stålspets Typ 15	434900 15
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40
Rubinspets Typ 2	434915 2
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 50 mm	434918 50
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2
Stålspets Typ 17	434900 17

Stålspets Typ 13	434900 13
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Stålspets Typ 28	434900 28
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Stålspets Typ 2	434900 2
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Stålspets Typ 14	434900 14
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 25 mm	434918 25
Glas för mätur Typ 40	432010 40
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Stålspets Typ 11	434900 11
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Stålspets Typ 10	434900 10
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90

Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Yttering för mätur Typ 40	432020 40
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 50 mm	434917 50
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Stålspets Typ 24	434900 24
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Stålspets Typ 39	434900 39
Svängbar mätspets	434912
Magnetisk bakvägg för mätur för höljes-Ø 40 mm	434835 40
Stålspets Typ 12	434900 12
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Stålspets Typ 20	434900 20