

**Precisionsmätur stötskyddat, Mätområde / Höljes-Ø: 50/58mm****Beställningsdata**

Ordernummer	433060 50/58
GTIN	4045197204233
Artikelklass	42C

**Beskrivning****Utförande:**

Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006 (utom strl. 100/80).

Stabil, mattförokromad stomme av mässing.

Fästtappens Ø 8 mm h6, härdad och slipad.

Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visare.

Centralvisare för 1/100 mm avläsning, liten visare för 1 mm avläsning.

**Specialtillbehör:**

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

**Teknisk beskrivning**

Kalibrering	C1
mätområde	50 mm
Höljes-Ø	58 mm
avläsning 1 varv av visaren	1 mm
mätkraft	1 - 2 N

skalvärde	0,01 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mätavvikelse MPE (mätområde)	25 µm
Mätteknik	analog
Produktslag	mätklocka

## Tjänster

Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 50 mm	023000 50
DAkS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 100 mm	023010 100

## Tillbehör

Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Stålspets Typ 10	434900 10
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Stålspets Typ 11	434900 11
Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Stålspets Typ 24	434900 24
Stålspets Typ 28	434900 28
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4

Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Stålspets Typ 12	434900 12
Stålspets Typ 16	434900 16
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Svängbar mätspets	434912
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Stålspets Typ 14	434900 14
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Stålspets Typ 17	434900 17
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Stålspets Typ 39	434900 39
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Stålspets Typ 20	434900 20
Rubinspets Typ 2	434915 2
Stålspets Typ 2	434900 2
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17

Stålspets Typ 15	434900 15
Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Stålspets Typ 13	434900 13
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Glas för mätur Typ 58	432260 58