



Slip- och kontrollstruvstycke med spindel, rostfritt, Backbredd A: 100mm



Beställningsdata

Ordernummer	363600 100
GTIN	4045197313591
Artikelklass	38F

Beskrivning

Utförande:

· **Härdat stål, precisionsslipat på alla sidor.**

Medger bearbetning på 4 olika sidor (botten-, änd- och sidoytor).

Magnetiserbart kromstål – **rostfritt** (för arbeten med korrosiva kyl- och smörjmedel).

Funktion:

Nedhållningssystem – Den rörliga backen hålls ned av det rådande späntrycket. Arbetsstycket kan inte lyfta sig eller vibrera under bearbetningen.

Användningsdata:

För **precisionsbearbetning och kontroll.**

Lämpar sig dessutom för gnistmaskiner.

Noggrannhet:

Inom **0,003 mm/100 mm** (systemnoggrannhet).

leveransinnehåll:

Inklusive manövervev.

Teknisk beskrivning

vikt	9,5 kg
totallängd a	270 mm
maximal spännvidd b	140 mm
Backbredd A	100 mm
backhöjd C	40 mm

totalbredd B	100 mm
Produktslag	Kontrollskruvstycke