

**Litet precisionsmätur, Mätområde / Höljes-Ø: 5/40mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 432500 5/40 |
| GTIN | 4031452101546 |
| Artikelklass | 46C |

Beskrivning**Utförande:**

Små precisionsmätklockor med robust metallhölje, fastspänningsskaft \varnothing 8 mm h6, härdat och slipat. Urtavlans yttering kan vridas för nollställning av visaren.

Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006.

Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Höljes-Ø | 40 mm |
| Kalibrering | C1 |
| mätkraft | 0,8 - 1,3 N |
| avläsning 1 varv av visaren | 0,5 mm |
| skalvärde | 0,01 mm |
| mätområde | 5 mm |

| | |
|------------------------------|------------|
| Norm | DIN 878 |
| Mätavvikelse MPE (mätområde) | 12 µm |
| Mätteknik | analog |
| förpackning | Stabil box |
| Produktslag | mätklocka |

Tjänster

| | |
|--|-------------|
| Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 10 mm | 023000 10 |
| DAkS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm | 023010 12,5 |

Tillbehör

| | |
|--|--------------|
| Stålspets Typ 10 | 434900 10 |
| Hårdmetallspets Typ 16 | 434910 16 |
| Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm | 434920 50 |
| Hårdmetallspets Typ 18/2 | 434910 18/2 |
| Hårdmetallspets Typ 14 | 434910 14 |
| Hårdmetallspets Typ 2 | 434910 2 |
| Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm | 434920 20 |
| Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm | 434920 100 |
| Stålspets Typ 14/30 | 434900 14/30 |
| Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm | 434920 15 |
| Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm | 434920 40 |
| Hårdmetallspets Typ 11 | 434910 11 |
| Stålspets Typ 24 | 434900 24 |
| Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 25 mm | 434917 25 |
| Stålspets Typ 17 | 434900 17 |
| Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm | 434920 90 |

| | |
|---|--------------|
| Hårdmetallspets Typ 10 | 434910 10 |
| Vinklad mäturshållare60° inspänningslängd 50 mm | 434918 50 |
| Stålspets Typ 20 | 434900 20 |
| Stålspets Typ 2 | 434900 2 |
| Stålspets Typ 11/30 | 434900 11/30 |
| Stålspets Typ 14/15 | 434900 14/15 |
| Stålspets Typ 30/10 | 434900 30/10 |
| Magnetisk bakvägg för mätur för höljes-Ø 40 mm | 434835 40 |
| Vinklad mäturshållare60° inspänningslängd 25 mm | 434918 25 |
| Stålspets Typ 29/20 | 434900 29/20 |
| Hårdmetallspets Typ 18/1 | 434910 18/1 |
| Stålspets Typ 11/25 | 434900 11/25 |
| Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm | 434920 70 |
| Vinklad mäturshållare45° inspänningslängd 50 mm | 434917 50 |
| Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm | 434920 10 |
| Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm | 434920 60 |
| Stålspets Typ 18/4 | 434900 18/4 |
| Hårdmetallspets Typ 18/5 | 434910 18/5 |
| Stålspets Typ 14 | 434900 14 |
| Stålspets Typ 11/35 | 434900 11/35 |
| Stålspets Typ 11 | 434900 11 |
| Stålspets Typ 11/15 | 434900 11/15 |
| Hårdmetallspets Typ 18/3 | 434910 18/3 |
| Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm | 434920 80 |
| Stålspets Typ 11/20 | 434900 11/20 |
| Hårdmetallspets Typ 17 | 434910 17 |
| Stålspets Typ 39 | 434900 39 |
| Stålspets Typ 13 | 434900 13 |
| Stålspets Typ 18/6 | 434900 18/6 |

| | |
|---|--------------|
| Rubinspets Typ 2 | 434915 2 |
| Stålspets Typ 18/5 | 434900 18/5 |
| Stålspets Typ 14/20 | 434900 14/20 |
| Stålspets Typ 12 | 434900 12 |
| Hårdmetallspets Typ 18/6 | 434910 18/6 |
| Stålspets Typ 16 | 434900 16 |
| Stålspets Typ 18/1 | 434900 18/1 |
| Stålspets Typ 15 | 434900 15 |
| Stålspets Typ 29/10 | 434900 29/10 |
| Stålspets Typ 18/2 | 434900 18/2 |
| Yttering för mätur Typ 40 | 432020 40 |
| Stålspets Typ 28 | 434900 28 |
| Stålspets Typ 14/40 | 434900 14/40 |
| Glas för mätur Typ 40 | 432010 40 |
| Stålspets Typ 18/3 | 434900 18/3 |
| Hårdmetallspets Typ 18/4 | 434910 18/4 |
| Svängbar mätspets | 434912 |
| Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm | 434920 30 |