




Invändigt finmätinstrument OSIMESS, mätområde: 8-12mm



Beställningsdata

Ordernummer	435010 8-12
GTIN	2050001047915
Artikelklass	46D

Beskrivning

Utförande:

OSIMESS invändigt precisionsmätur för små borrhål från 1 mm. Med DLC-belagda mät huvud (från storlek 4,5–7,5). Mät nålens avsmalnande spets, som befinner sig under finmätinstrumentets mätkraft, utvidgar det slitsade mät huvudet. **Repeternoggrannhet 1 µm.**

Användningsdata:

För mätning av avvikelser från det nominella måttet och formfel som orundhet eller konicitet.

leveransinnehåll:

Mät huvuden, mät nål av hårdmetall, standardhållare (visarinstrument och inställningsringar ingår inte i leveransen).

Specialtillbehör:

Finmätklocka nr 434674, induktiv finmätklocka nr 434670, vänstergående mätklocka nr 434807 storlek 10, digital mätklocka nr 434322, mätbord nr 435020.

OBS!:

Utföranden upp till mätområde 20 mm och bottenhål på förfrågan.

Teknisk beskrivning

mätområde	8 - 12 mm
effektivt användningsområde	7,7 - 12,5 mm

mätdjup	45 mm
antal hårdmetallmättnålar	2
antal spetsar	6
repeternoggrannhet	1 µm
förpackning	Stabil box
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Invändigt precisionsmätur

Tillbehör

Mätlocka med vänstergående skalindelning mätområde 10 mm	434807 10
Inställningsringsats, stål (mått som mät huvuden) mätområde 8-12 mm	435030 8-12
Vinkelstycke för OSIMESS för nominellt mätområde 0,95-20,6 mm	435014 0,95-20,6
Finmätur Sula Längd×noggrannhet 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Mätbord för OSIMESS tillverkarens beteckning OSM6	435020 OSM6
Finmätur Sula Längd×noggrannhet 130/5 µm	434674 130/5
Digitalt mätur Avläsning 0,0005 mm mätområde 12,5 mm	434322 12,5
Finmätur Sula Längd×noggrannhet 250/10 µm	434674 250/10
Induktivt finmätur Extramess Typ 2001	434670 2001
Mät huvud för OSIMESS invändiga finmätinstrument användningsområde 8,20-8,80 mm	435015 8,20-8,80
Mätbord för OSIMESS tillverkarens beteckning OSM5	435020 OSM5
Instrumenthållare utan retur knapp för nominellt mätområde 0,95-20,6 mm	435012 0,95-20,6
Finmätur Sula Längd×noggrannhet 50/1 µm	434674 50/1
Instrumenthållare med retur knapp för nominellt mätområde 0,95-20,6 mm	435013 0,95-20,6