


**Slip- och kontrollstruvstycke utan spindel, Backbredd A: 65mm****Beställningsdata**

Ordernummer	363650 65
GTIN	4045197313614
Artikelklass	38F

Beskrivning**Utförande:**

· Härdat stål, precisionsslipat på alla sidor.

Medger bearbetning på 4 olika sidor (botten-, änd- och sidoytor).

Skjut den rörliga backen för hand mot arbetsstycket och kläm fast. **När spännkraften lossas lyfts den rörliga backen automatiskt från arbetsstycket.**

Funktion:

Nedhållningssystem – Den rörliga backen hålls ned av det rådande späntrycket. Arbetsstycket kan inte lyfta sig eller vibrera under bearbetningen.

Användningsdata:

För **precisionsbearbetning och kontroll.**

Noggrannhet:

Inom **0,003 mm/100 mm** (systemnoggrannhet).

Teknisk beskrivning

totallängd a	230 mm
vikt	4,3 kg
maximal spännvidd b	130 mm
Backbredd A	65 mm
backhöjd C	37 mm
totalbredd B	65 mm

Produktslag

Kontrollskruvstycke