




Invändigt finmätinstrument OSIMESS, mätområde: 4,5-12mm



Beställningsdata

Ordernummer	435010 4,5-12
GTIN	2050001047922
Artikelklass	46D

Beskrivning

Utförande:

OSIMESS invändigt precisionsmätur för små borrhål från 1 mm. Med DLC-belagda mät huvud (från storlek 4,5–7,5). Mät nålens avsmalnande spets, som befinner sig under finmätinstrumentets mätkraft, utvidgar det slitsade mät huvudet. **Repeternoggrannhet 1 µm.**

Användningsdata:

För mätning av avvikelser från det nominella måttet och formfel som orundhet eller konicitet.

leveransinnehåll:

Mät huvuden, mät nål av hårdmetall, standardhållare (visarinstrument och inställningsringar ingår inte i leveransen).

Specialtillbehör:

Finmät klocka nr 434674, induktiv finmät klocka nr 434670, vänstergående mät klocka nr 434807 storlek 10, digital mät klocka nr 434322, mät bord nr 435020.

OBS!:

Utföranden upp till mät område 20 mm och bottenhål på förfrågan.

Teknisk beskrivning

antal hårdmetallmät nålar	2
antal spetsar	13

effektivt användningsområde	4,15 - 12,5 mm
repeternoggrannhet	1 µm
mätområde	4,5 - 12 mm
mätdjup	41 - 45 mm
förpackning	Stabil box
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Invändigt precisionsmätur

Tillbehör

Mätklocka med vänstergående skalindelning mätområde 10 mm	434807 10
Mäthuvud för OSIMESS invändiga finmätinstrument användningsområde 7,20-7,80 mm	435015 7,20-7,80
Instrumenthållare med returknapp för nominellt mätområde 0,95-20,6 mm	435013 0,95-20,6
Digitalt mätur Avläsning 0,0005 mm mätområde 12,5 mm	434322 12,5
Finmätur Sula Längd×noggrannhet 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Induktivt finmätur Extramess Typ 2001	434670 2001
Instrumenthållare utan returknapp för nominellt mätområde 0,95-20,6 mm	435012 0,95-20,6
Inställningsringsats, stål (mått som mäthuvuden) mätområde 4,5-12 mm	435030 4,5-12
Finmätur Sula Längd×noggrannhet 50/1 µm	434674 50/1
Vinkelstycke för OSIMESS för nominellt mätområde 0,95-20,6 mm	435014 0,95-20,6
Mätbord för OSIMESS tillverkarens beteckning OSM6	435020 OSM6
Finmätur Sula Längd×noggrannhet 130/5 µm	434674 130/5
Mätbord för OSIMESS tillverkarens beteckning OSM5	435020 OSM5
Finmätur Sula Längd×noggrannhet 250/10 µm	434674 250/10