

Mahr**Vinklad mäturshållare 60°, inspänningslängd: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434918 25
GTIN	4059192016234
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Vinklad hållare för mätklockor med inspänningsskaftdiameter 8 mm h6.

Anslutningsgänga M2,5 för alla sondformer. **Mätspetsväg = 3 mm.**

leveransinnehåll:

Inklusive standardmätspets med HM-kula (Ø 3 mm).

Teknisk beskrivning

anslutningsgänga	M2,5
Längd L ₂ hållare (utan inspänningsskaft)	49,3 mm
inspänningsskaftets Ø	8 mm
Mätspetsväg	3 mm
Inspänningslängd L ₁	25 mm
Produktslag	Hållare

