



## Stort precisionsmätur stötskyddat, Mätområde / Höljes-Ø: 10/100mm



### Beställningsdata

Ordernummer 432900 10/100

GTIN 4031452100419

Artikelklass 46C

### Beskrivning

#### Utförande:

Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006. Med större ytter-Ø på uret och extra stora skalstrecksavstånd, **stötskyddad** drivmekanism. Mattfömkromad stomme av mässing. Fästtappens Ø 8 mm h6, härdad och slipad. Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visare. Ytterring med 2 ställbara toleransmärken. Centralvisare för 1/100 mm avläsning, liten visare på underskalan för 1 mm avläsning.

#### Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

### Teknisk beskrivning

mätkraft 1 - 1,8 N

avläsning 1 varv av visaren 1 mm

Höljes-Ø 100 mm

skalvärde 0,01 mm

Kalibrering C1

mätområde	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mätavvikelse MPE (mätområde)	17 µm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	mätklocka

## Tjänster

DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5
KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 10 mm	023000 10

## Tillbehör

Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Vinklad mäturshållare45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Stålspets Typ 2	434900 2
Stålspets Typ 15	434900 15
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10

Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Vinklad mäturshållare45° inspänningslängd 50 mm	434917 50
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Rubinspets Typ 2	434915 2
Svängbar mätspets	434912
Stålspets Typ 10	434900 10
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Stålspets Typ 24	434900 24
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20
Stålspets Typ 12	434900 12
Stålspets Typ 16	434900 16
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Stålspets Typ 17	434900 17
Stålspets Typ 13	434900 13
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Vinklad mäturshållare60° inspänningslängd 50 mm	434918 50
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Stålspets Typ 39	434900 39
Stålspets Typ 28	434900 28
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4

Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2
Stålspets Typ 11	434900 11
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Stålspets Typ 14	434900 14
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Stålspets Typ 20	434900 20
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 25 mm	434918 25
Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40