



Bandslipmaskin GI, Typ: 790204



Beställningsdata

Ordernummer	077613 790204
GTIN	2050001676771
Artikelklass	03H

Beskrivning

Utförande:

GRIT GI-bandslipprogram för höga krav inom industri: **Robust konstruerade**, med **extremt kraftfulla motorer**.

- **God ekonomi genom bästa möjliga avverkningskapacitet.**
- **Kraftfull motor med 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Patenterat bandspännsystem,**
- **Hög arbetssäkerhet: Stopp, slispalt och ögonskydd kan ställas in individuellt.**

Basmodulen för industriell bandslipning.

- **Bekväm hantering, låg vibrationsnivå.**
- **Med konstant varvtal för hög bearbetningseffekt.**
- **Möjlighet finns till anslutning till centrala utsugsanläggningar**

Användningsdata:

Tillsammans **med maskinfötterna** nr 077614 som **bandslipmaskin**, med **påbyggnadsmodulerna** för **radie-, längs-, plan- och centerlesslipning samt gradning.**
leveransinnehåll:

Inklusive CEE-kontakt (16 A), 1 slipband.

OBS!:

Slipband se nr 558310 ff och nr 558453-56.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal 2:a växeln	3000 min ⁻¹
bandbredd	150 mm

maximalt varvtal 1:a växeln	3000 min ⁻¹
vikt	82 kg
tillverkarens beteckning	GI 150
bandlängd	2000 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Bandslipar

Tillbehör

Slipband zirkoniumoxid (ZA)ZK713X Kornstorlek 120	558330 120
Slipband zirkoniumoxid (ZA)ZK713X Kornstorlek 80	558330 80
Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 120	558453 120
Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 60	558453 60
Maskinfötter Typ 99001004	077614 99001004
Slipband zirkoniumoxid (ZA)ZK713X Kornstorlek 60	558330 60
Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 80	558453 80
Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 36	558453 36
Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 120	558454 120
Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 60	558454 60
Maskinfötter Typ 99001003	077614 99001003
Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 80	558454 80
Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 36	558456 36
Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 36	558454 36
Slipband zirkoniumoxid (ZA)ZK713X Kornstorlek 40	558330 40