




Slip- och kontrollstruvstycke utan spindel, Backbredd A: 125mm



Beställningsdata

Ordernummer	363650 125
GTIN	4045197313638
Artikelklass	38F

Beskrivning

Utförande:

· **Härdat stål, precisionsslipat på alla sidor.**

Medger bearbetning på 4 olika sidor (botten-, änd- och sidoytor).

Skjut den rörliga backen för hand mot arbetsstycket och kläm fast. **När spännkraften lossas lyfts den rörliga backen automatiskt från arbetsstycket.**

Funktion:

Nedhållningssystem – Den rörliga backen hålls ned av det rådande späntrycket. Arbetsstycket kan inte lyfta sig eller vibrera under bearbetningen.

Användningsdata:

För **precisionsbearbetning och kontroll.**

Noggrannhet:

Inom **0,003 mm/100 mm** (systemnoggrannhet).

Teknisk beskrivning

totallängd a	310 mm
vikt	14,5 kg
maximal spännvidd b	180 mm
Backbredd A	125 mm
backhöjd C	43 mm
totalbredd B	125 mm

Produktlag

Kontrollskruvstycke