

**HOLEX****Snabblåsande skruvstycke med enhandsmanövrering, Backbredd A: 135mm****Beställningsdata**

Ordernummer	365023 135
GTIN	4045197595430
Artikelklass	32P

**Beskrivning****Utförande:**

- Snabb förskjutning av den rörliga backen.
- härdade och slipade backar
- inget tidsödande vevande
- Exakt uppspanning med plattskenstyrning.
- Uppspänning av arbetsstycket med en hand.
- En back med horisontal- och vertikalprisma för runt material, en slät back.
- För att medge uppspanning av plana detaljer är båda backarna avfasade.
- Med två anliggningsytor på sidorna
- Formanpassad låsning.

**Användningsdata:**

För snabb uppspanning av arbetsstycken på borrh- och mätmaskiner.

**Material:**

Stomme och rörlig back av robust specialgjutgods.

**Noggrannhet:**

Inom **0,03 mm**.

**Teknisk beskrivning**

vikt	13,5 kg
maximal totallängd L <sub>4</sub>	587 mm
totalhöjd c	80,5 mm

färgkod för passande tillbehör	BM-skruvstycke grå
Backbredd A	135 mm
spännvidd b	160 mm
backhöjd C	40 mm
grundhållarbredd B	138 mm
grundhållarlängd a	365 mm
Produktslag	Bormaskinskruvstycke

---

## Tillbehör

Anslag Typ 2	365028 2
Styrskena för nr 365023	365025