

**Precisionsmätur stötskyddat, Mätområde / Höljes-Ø: 30/58mm****Beställningsdata**

Ordernummer	433050 30/58
GTIN	4031452100280
Artikelklass	46C

**Beskrivning****Utförande:**

Mått enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006 (utom strl. 100/80).

Stabil, mattförokromad stomme av mässing.

Fästtappens Ø 8 mm h6, härdad och slipad.

Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visare.

Centralvisare för 1/100 mm avläsning, liten visare för 1 mm avläsning.

**Specialtillbehör:**

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

**Teknisk beskrivning**

mätområde	30 mm
skalvärde	0,01 mm
Höljes-Ø	58 mm
Kalibrering	C1
avläsning 1 varv av visaren	1 mm

mätkraft	0,8 - 1,6 N
Norm	Verkstadsnorm
Anslutningsgänga för givare	M2,5
Mätavvikelse MPE (mätområde)	20 µm
Mätteknik	analog
Produktslag	mätklocka

## Tjänster

KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 30 mm	023000 30
DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 100 mm	023010 100

## Tillbehör

Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Stålspets Typ 16	434900 16
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Stålspets Typ 13	434900 13
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Glas för mätur Typ 58	432010 58
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4

Stålspets Typ 12	434900 12
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40
Stålspets Typ 39	434900 39
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Magnetisk bakvägg för mätur för höljes-Ø 58 mm	434835 58
Stålspets Typ 20	434900 20
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Stålspets Typ 2	434900 2
Yttering för mätur Typ 58	432020 58
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Stålspets Typ 24	434900 24
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Stålspets Typ 15	434900 15
Stålspets Typ 10	434900 10
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Stålspets Typ 28	434900 28
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Stålspets Typ 14	434900 14

Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Rubinspets Typ 2	434915 2
Svängbar mätspets	434912
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Stålspets Typ 17	434900 17
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Stålspets Typ 11	434900 11
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20