



Uppsamlingsduk på rulle, 0,14×15 m, Användningsområden: UNI



Beställningsdata

Ordernummer	084382 UNI
GTIN	2050001710673
Artikelklass	08J

Beskrivning

Utförande:

Olje- och kemikalieuppsamlingsduk med **enastående uppsugningsförmåga (upp till 20 gånger den egna vikten), och därmed mycket låga saneringskostnader eftersom avfallet blir mycket mindre**. Uppsamlingsduken är gjord av 100 % polypropen och **lämplig för nästan alla kemikalier**. Avsevärt bättre säkerhet och renlighet – varken vätskor eller granulat på golvet. **Ett färgkodningssystem anger dukarnas användningsområde**.

Artiklar av typ **OIL** suger bara upp olja (t.ex. för att avskilja olja från vatten eller vid användning utomhus). Artiklar av typ **UNI** suger upp alla vätskor (t.ex. olja, vatten, kemikalier).

Rullar med **förstärkt trelagerstruktur, 100 % luddfria**. Rullarna levereras **trefaldigt vikta** (perforerade 13 /14 /13 cm på längden) **i kartongautomat**. Tvärgående perforering var 50:e cm.

Teknisk beskrivning

Användningsområden	UNI
Färg	grå
maximal uppsamlingsvolym	24 l
Leveransinnehåll antal/kartong	1

Produktlag

Uppsamlingsduk