



Slagräknare med nyckel



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 470100 |
| GTIN | 4045197235046 |
| Artikelklass | 42H |

Beskrivning

Utförande:

Sexsiffrigt räkneverk med manövrering på båda sidorna, medurs. Nollställning kan göras från vänster eller höger med en instickbar nyckel. Utskjutande drivaxel på båda sidorna; slagarmen kan justeras i olika lägen på axeln. Drivaxel 5 mm Ø, sifferhöjd 4,5 mm, hammarlackerad kåpa.

Användningsdata:

I maskin- och metallindustri på stansar, saxar, pressar, packningsmaskiner, automater etc.

slagrörelse maximal: 500 min⁻¹

slagrörelse minimal–maximal: 32 - 60 grad

Bredd: 70 mm

höjd: 60 mm

Längd: 28 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| höjd | 60 mm |
| slagrörelse minimal–maximal | 32 - 60 grad |
| Bredd | 70 mm |
| slagrörelse maximal | 500 min ⁻¹ |
| Längd | 28 mm |
| sifferhöjd | 4,5 mm |

| | |
|-------------------|-------------|
| Drivaxel diameter | 5 mm |
| Produktslag | Slagräknare |

Tillbehör

| | |
|----------------------|--------|
| Nollställningsnyckel | 470150 |
|----------------------|--------|